



seramiksir.com



T.S.Y. Teknolojik Seramik Yatırımları San. Tic. Ltd. Şti. Seramik – Porselen – Cam fabrikalarının yurt dışına bağımlılıklarını sona erdirmek amacı ile tamamen yerli ve milli sermaye ile 1990'lı yılların sonunda Bursa'da kuruldu. 2012 yılında **Göktaş Group** bünyesine katılan firmamız, yoluna büyüyerek devam etmektedir.

Son yıllarda ivme kazanan ve sektörde büyüyen; seramik atölyeleri, seramik kursları, çini atölyeleri, hobi çalışmaları, sofraya eşyaları ve hediyelik eşya grupları vb. alanlarda, sır talebinin hızla artması ve sektörün yönlendirmesiyle bu yönde Ar-ge çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 2 yıl süren Ar-ge çalışmalarımızın ürünü olarak, "**Seramiksir**" markamızı oluşturduk. 2018 yılında online satış portalımız olan **www.seramiksir.com** sitemizi, sektörün hizmetine sunduk. Sizlerden gelen talepler ve geri dönüşlerle kendimizi sürekli geliştirmekte ve yenilemekteyiz.

Birçok ilde oluşturduğumuz satış noktaları ve bayiliklerimizle, sizlere daha yakın ve daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışı bayiliklerimizle ise markamızı global hale getirerek, ülkemizi yurt dışında da gururla temsil etmeye devam ediyoruz.

Saygılarımızla,

Seramiksir Ailesi

İçindekiler

- 1 - 2 Transparan Sırlar
- 3 - 4 Mat Sırlar
- 5 - 6 Opak Sırlar
- 7 - 8 Artistik Sırlar
- 9 - 10 Artistik Sırlar
- 11 Çamurlar



Transparan Sırlar

Transparan sırlarımız; ışığı geçiren, örtücülüğü az olan sır çeşitlerimizdendir. Diğer bütün sırlarımızda olduğu gibi, daldırma, püskürtme ve fırça ile uygulama yapılabilmektedir. Geniş bir renk paletine sahip bu sırlarımız, 1040 – 1060 °C arasında pişirim sıcaklığına uygundur. Fırın rejimi ve stabilitesinin renklere etkisi vardır. Pişirim sıcaklığınızın fırının her yerinde eşit olduğuna emin olunuz. Ürün pişirimi öncesinde deneme plakalarıyla sonuçları görmek ve sırı tanımak, en iyi neticeyi almanızda çok faydalı olacaktır. Bu sır grubumuz gıda ile temas eden yüzeylerde kullanım için uygundur.

Kullanım Talimatı

Seramiksır ailesi olarak bizim sizlere sunduğumuz bu sırlar, yüksek yoğunluğa sahip olup fırça ile direk uygulanabilir. Fırça ile uygulamalarda en az iki kat sır seramik yüzeye aktarılmalıdır. Pistole, daldırma ya da akıtma şeklindeki uygulamalarda, % 5-10 su ilave ederek sırnın yoğunluğunu düşürmeniz gerekir. Sıraltı dekor uygulamalarında ise, uygulayacağınız renksiz transparan sırnın yoğunluğu, renkli sırlara göre daha düşük olmalı, % 10-15 su ilavesi ile yoğunluk düşürülmelidir. Sırların uygulama yöntemine karar verildiğinde, yoğunluk ve uygulama miktarı her bir yöntem için dikkatlice ayarlanmalıdır. Sırlarımızın, uygulama öncesinde kap içerisinde homojen bir şekilde dağıldığından emin olunuz.

Saklama Koşulları

Sırlarımızı oda sıcaklığında saklamanız önerilir. Kullanım sonrasında kapağın açık kalması, kap içerisindeki suyun buharlaşmasına neden olacak, zamanla sırnın kurumasına sebebiyet verecektir. Kullanmadığınız ambalajların kapağını sıkıca kapatınız.



TRS 263
SİYAH

🔪 / 1040-1060 °C



TRS 278
SİYAH

🔪 / 1040-1060 °C



TRS 303
KROM YEŞİL

🔪 / 1040-1060 °C



TRS 588
KIZIL KAHVE

🔪 / 1040-1060 °C



TRS 593
GOLD KAHVE

🔪 / 1040-1060 °C



TRS 601
MOR

🔪 / 1040-1060 °C

Transparan Seri

seramiksir.com



TRS 001
KOBALT MAVİ
/ 1040-1060 °C



TRS 013
EGE MAVİ
/ 1040-1060 °C



TRS 019
PARLAMENT MAVİ
/ 1040-1060 °C



TRS 026
MAVİ
/ 1040-1060 °C



TRS 051
TURKUAZ YEŞİL
/ 1040-1060 °C



TRS 052
SU YEŞİLİ
/ 1040-1060 °C



TRS 058
TURKUAZ MAVİ
/ 1040-1060 °C



TRS 101
KOYU KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



TRS 156
TABA
/ 1040-1060 °C



TRS 176
SOMON
/ 1040-1060 °C



TRS 182
SARI
/ 1040-1060 °C



TRS 203
PEMBE
/ 1040-1060 °C



TRS 308
FISTIK YEŞİL
/ 1040-1060 °C



TRS 314
PETROL YEŞİL
/ 1040-1060 °C



TRS 468
KOYU KAHVE
/ 1040-1060 °C



TRS 508
KORAL
/ 1040-1060 °C



TRS 510
GRİ
/ 1040-1060 °C



TRS 634
BEJ
/ 1040-1060 °C



TRS 687
LILA
/ 1040-1060 °C



TRS 702
TURUNCU
/ 1040-1060 °C



TRS 753
KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



S 2260
ŞEFFAF
/ 1040-1060 °C

Mat Sırlar

Mat sırlarımız; yüzey olarak ipeksi saten görünüşüne sahiptir. Diğer bütün sırlarımızda olduğu gibi; daldırma, püskürtme ve fırça ile uygulama yapılabilmektedir. Geniş bir renk paletine sahip bu sırlarımız, 1040 – 1060 °C arasında pişirim sıcaklığına uygundur. Fırın rejimi ve stabilitesinin renklere etkisi vardır. Pişirim sıcaklığınızın fırının her yerinde eşit olduğuna emin olunuz. Ürün pişirimi öncesinde deneme plakalarıyla sonuçları görmek ve sırı tanımak, en iyi neticeyi almanızda çok faydalı olacaktır. Bu sır grubumuz gıda ile temas eden yüzeylerde kullanım için uygundur.

Kullanım Talimatı

Seramiksır ailesi olarak bizim sizlere sunduğumuz bu sırlar, yüksek yoğunluğa sahip olup fırça ile direk uygulanabilir. Fırça ile uygulamalarda en az iki kat sır seramik yüzeye aktarılmalıdır. Pistole, daldırma ya da akıtma şeklindeki uygulamalarda, % 5-10 su ilave ederek sırnın yoğunluğunu düşürmeniz gerekir. Sırların uygulama yöntemine karar verildiğinde, yoğunluk ve uygulama miktarı her bir yöntem için dikkatlice ayarlanmalıdır. Sırlarımızın, uygulama öncesinde kap içerisinde homojen bir şekilde dağıldığından emin olunuz.

Saklama Koşulları

Sırlarımızı oda sıcaklığında saklamanız önerilir. Kullanım sonrasında kapağın açık kalması, kap içerisindeki suyun buharlaşmasına neden olacak, zamanla sırnın kurumasına sebebiyet verecektir. Kullanmadığınız ambalajların kapağını sıkıca kapatınız.



MT 263
SİYAH

☞ / 1040-1060 °C



MT 278
SİYAH

☞ / 1040-1060 °C



MT 303
KROM YEŞİL

☞ / 1040-1060 °C



MT 588
KIZIL KAHVE

☞ / 1040-1060 °C



MT 593
GOLD KAHVE

☞ / 1040-1060 °C



MT 601
MOR

☞ / 1040-1060 °C



MT 001
KOBALT MAVİ
/ 1040-1060 °C



MT 013
EGE MAVİ
/ 1040-1060 °C



MT 019
PARLAMENT MAVİ
/ 1040-1060 °C




MT 026
MAVİ
/ 1040-1060 °C



MT 051
TURKUAZ YESİL
/ 1040-1060 °C



MT 052
SU YEŞİLİ
/ 1040-1060 °C



MT 058
TURKUAZ MAVİ
/ 1040-1060 °C



MT 101
KOYU KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



MT 156
TABA
/ 1040-1060 °C



MT 176
SOMON
/ 1040-1060 °C



MT 182
SARI
/ 1040-1060 °C



MT 203
PEMBE
/ 1040-1060 °C



MT 308
FISTIK YEŞİL
/ 1040-1060 °C




MT 314
PETROL YEŞİL
/ 1040-1060 °C



MT 468
KOYU KAHVE
/ 1040-1060 °C



MT 508
KORAL
/ 1040-1060 °C



MT 510
GRİ
/ 1040-1060 °C



MT 634
BEJ
/ 1040-1060 °C



MT 687
LILA
/ 1040-1060 °C



MT 702
TURUNCU
/ 1040-1060 °C



MT 753
KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



S 3102
MAT
/ 1040-1060 °C

Opak Sırlar

Opak sırlarımız; örtücülüğü olan sır grubumuzda olup, pastel tonlarındadır. Diğer bütün sırlarımızda olduğu gibi; daldırma, püskürtme ve fırça ile uygulama yapılabilmektedir. Geniş bir renk paletine sahip bu sırlarımız, 1040 – 1060 °C arasında pişirim sıcaklığına uygundur. Fırın rejimi ve stabilitesinin renklere etkisi vardır. Pişirim sıcaklığınızın fırının her yerinde eşit olduğuna emin olunuz. Ürün pişirimi öncesinde deneme plakalarıyla sonuçları görmek ve sırı tanımak, en iyi neticeyi almanızda çok faydalı olacaktır. Bu sır grubumuz gıda ile temas eden yüzeylerde kullanım için uygundur.

Kullanım Talimatı

Seramiksır ailesi olarak bizim sizlere sunduğumuz bu sırlar, yüksek yoğunluğa sahip olup fırça ile direk uygulanabilir. Fırça ile uygulamalarda en az iki kat sır seramik yüzeye aktarılmalıdır. Pistole, daldırma ya da akıtma şeklindeki uygulamalarda, % 5-10 su ilave ederek sırnın yoğunluğunu düşürmeniz gerekir. Sırların uygulama yöntemine karar verildiğinde, yoğunluk ve uygulama miktarı her bir yöntem için dikkatlice ayarlanmalıdır. Sırlarımızın, uygulama öncesinde kap içerisinde homojen bir şekilde dağıldığından emin olunuz.

Saklama Koşulları

Sırlarımızı oda sıcaklığında saklamanız önerilir. Kullanım sonrasında kapağın açık kalması, kap içerisindeki suyun buharlaşmasına neden olacak, zamanla sırnın kurumasına sebebiyet verecektir. Kullanmadığınız ambalajların kapağını sıkıca kapatınız.



OPK 263
SİYAH

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 278
SİYAH

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 303
KROM YEŞİL

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 588
KIZIL KAHVE

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 593
GOLD KAHVE

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 601
MOR

🔥 / 1040-1060 °C



OPK 001
KOBALT MAVİ
/ 1040-1060 °C



OPK 013
EGE MAVİ
/ 1040-1060 °C



OPK 019
PARLAMENT MAVİ
/ 1040-1060 °C



OPK 026
MAVİ
/ 1040-1060 °C



OPK 051
TURKUAZ YESİL
/ 1040-1060 °C



OPK 052
SU YEŞİLİ
/ 1040-1060 °C



OPK 058
TURKUAZ MAVİ
/ 1040-1060 °C



OPK 101
KOYU KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



OPK 156
TABA
/ 1040-1060 °C



OPK 176
SOMON
/ 1040-1060 °C



OPK 182
SARI
/ 1040-1060 °C



OPK 203
PEMBE
/ 1040-1060 °C



OPK 308
FISTIK YEŞİL
/ 1040-1060 °C



OPK 314
PETROL YEŞİL
/ 1040-1060 °C



OPK 468
KOYU KAHVE
/ 1040-1060 °C



OPK 508
KORAL
/ 1040-1060 °C



OPK 510
GRİ
/ 1040-1060 °C



OPK 634
BEJ
/ 1040-1060 °C



OPK 687
LILA
/ 1040-1060 °C



OPK 702
TURUNCU
/ 1040-1060 °C



OPK 753
KIRMIZI
/ 1040-1060 °C



S 3001
OPAK
/ 1040-1060 °C

Artistik Sırlar

Artistik sırlarımız dünyada kabul görmüş, "Geleneksel Uzakdoğu Sır Teknikleri" baz alınarak oluşturulmuştur. Temmoku, aventurin, bortülü, glimmer vb. sır çeşitlerimiz, yüzey görünümleriyle çalışmalarınıza estetik bir doku katacaktır. Diğer bütün sırlarımızda olduğu gibi, bu sır grubumuzda da daldırma, püskürtme ve fırça ile uygulama yapılabilmektedir. Fırın rejimi ve stabilitesinin renklere etkisi vardır. Pişirim sıcaklığınızın, fırının her yerinde eşit olduğuna emin olunuz. Ürün pişirimi öncesinde deneme plakalarıyla sonuçları görmek ve sırı tanımak, en iyi neticeyi almanızda çok faydalı olacaktır. Artistik sırlarda, her sırnın özelliği farklıdır. Kullanılan bazı hammaddelerden dolayı, sırlarımızda gıda ile temasa uygun olmayan çeşitler de vardır. www.seramiksir.com sitemizden, katalog ve kartelalarımızdan bu ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Kullanımlarınızda bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Kullanım Talimatı

Seramiksır ailesi olarak bizim sizlere sunduğumuz bu sırlar, yüksek yoğunluğa sahip olup fırça ile direk uygulanabilir. Fırça ile uygulamalarda en az iki kat sır seramik yüzeye aktarılmalıdır. Pistole, daldırma ya da akıtma şeklindeki uygulamalarda, % 5-10 su ilave ederek sırnın yoğunluğunu düşürmeniz gerekir. Sırların uygulama yöntemine karar verildiğinde, yoğunluk ve uygulama miktarı her bir yöntem için dikkatlice ayarlanmalıdır. Sırlarımızın, uygulama öncesinde kap içerisinde homojen bir şekilde dağıldığından emin olunuz.

Saklama Koşulları

Sırlarımızı oda sıcaklığında saklamanız önerilir. Kullanım sonrasında kapağın açık kalması, kap içerisindeki suyun buharlaşmasına neden olacak, zamanla sırnın kurummasına sebebiyet verecektir. Kullanmadığınız ambalajların kapağını sıkıca kapatınız.



S 1048
YEŞİL KIRMIZI
🔥 / 1020-1040 °C



S 1049
EFEKTLİ KAHVE
🔥 / 1030-1050 °C



S 1050
KIRMIZI YEŞİL
🔥 / 1020-1040 °C




S 1609
EFEKTLİ MAVİ
🔥 / 1030-1050 °C



S 1610
EFEKTLİ KAREMEL
🔥 / 1030-1050 °C



S 1611
BAL KÖPÜĞÜ
🔥 / 1030-1050 °C



S 1007
YAĞ YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1008
YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1008-1
TURKUAZ YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1009
ZEYTİN YEŞİL
/ 1020-1040 °C




S 1012
TURKUAZ YEŞİL
/ 1030-1050 °C



S 1013
ZEYTİN YEŞİL
/ 1030-1050 °C




S 1014
İPEKSİ TURKUAZ
/ 1030-1050 °C



S 1017
KRAKLE TURKUAZ
/ 1020-1040 °C



S 1018
ESKİTME TURKUAZ
/ 1020-1040 °C



S 1020
TURKUAZ YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1027
KRAKLE TURKUAZ
/ 1020-1040 °C



S 1040
BEJ
/ 1030-1050 °C



S 1052
TURKUAZ YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1053
PETROL YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1054
SU YEŞİLİ
/ 1030-1050 °C



S 1056
METALİK
/ 1030-1080 °C



S 1057
EFEKTLİ PEMBE
/ 1030-1050 °C



S 1614
BİZANS SARI
/ 1020-1040 °C



S 1615
EFEKTLİ KAHVE
/ 1020-1040 °C



S 1616
PATLICAN MORU
/ 1030-1050 °C



S 1620
METALİK YEŞİL
/ 1020-1040 °C



S 1621
EFEKTLİ KIRMIZI
/ 800-850 °C






S 1622
KAMEL
🔪 / 1030-1050 °C




S 1631
EFEKTLİ MAVİ
🔪 / 1020-1040 °C




S 1633
ÇİKOLATA KAHVE
🔪 / 1030-1050 °C




GL 198
GLİMMER SARI
🔪 / 1030-1050 °C




GL 687
GLİMMER LİLA
🔪 / 1030-1050 °C



GL 702
GLİMMER TURUNCU
🔪 / 1030-1050 °C



GL 753
GLİMMER KIRMIZI
🔪 / 1030-1050 °C



GL 3001
GLİMMER OPAK
🔪 / 1030-1050 °C



GLX 263
GALAKSİ SİYAH
🔪 / 1030-1050 °C



SML 2260
SİMLİ ŞEFFAF
🔪 / 1030-1050 °C



SML 058
SİMLİ TURKUAZ
🔪 / 1030-1050 °C



SML 203
SİMLİ PEMBE
🔪 / 1030-1050 °C



SML 634
SİMLİ BEJ
🔪 / 1030-1050 °C



AV 1614
AVENTURİN SARI
🔪 / 1020-1040 °C



AV 1632
AVENTURİN SİYAH
🔪 / 1020-1040 °C



GLM 253
BENEKLİ MAT
🔪 / 1040-1060 °C



MCH 013
MOCHA MAVİ
🔪 / 1040-1060 °C



MCH 272
MOCHA SİYAH
🔪 / 1040-1060 °C



MCH 303
MOCHA YEŞİL
🔪 / 1040-1060 °C



MCH 753
MOCHA KIRMIZI
🔪 / 1040-1060 °C

ÇAMURLAR



Seramik

CMR100	Seramik Beyaz Vakum Çamur
CMR160	Sarı Şamotlu Çamur
CMR170	Beyaz Şamotlu Çamur
CMR200	Kırmızı Vakum Çamur
CMR250	Seramik Beyaz Döküm Çamur

Porselen

ASC2 V	Stoneware Vakum Çamur
ASC2 D	Stoneware Döküm Çamur
BNC1200 V	Porselen Vakum Çamur
BNC1200 D	Porselen Döküm Çamur



**T.S.Y. TEKNOLOJİK SERAMİK
YATIRIMLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Genel Merkez

Kuriş Kule 66 Kartal/İstanbul

Showroom

Altayçeşme Mah. Zuhâl Sk.
No: 20 Maltepe/İstanbul

Tel : + 90 216 442 59 01

Fax : + 90 216 442 59 04


Fabrika & Showroom

Yiğitler Mah. Otosansit San. Sit.
33.Blok. No:49-55 Yıldırım/Bursa


Tel : + 90 224 346 11 13 (Pbx)

Fax : + 90 224 346 07 24

 seramiksir

 seramiksir

 info@seramiksir.com

 www.seramiksir.com

